

AFDF-350 - Raccords combinés de dilatation et de déflexion en alliage de zinc ZA12, à moyeu 3-1/2

Par Killark

No de catalogue [AFDF-350](#)

Moyeu 3-1/2", ZA12 en alliage de zinc Raccords combinés de dilatation et de déflexion.



*Image représentative

Caractéristiques

- Le corps du conduit AF est moulé dans un alliage de zinc ZA12 durable et résistant à la corrosion naturelle.
- Comprend une douille isolante phénolique de type "A".
- Joint d'étanchéité renforcé au téflon PTFE avec rondelle d'acier pour aider à maintenir une étanchéité supérieure.
- Entre les coupleurs AF/DF se trouve un embout en fonte ductile malléable ou en acier.
- Les raccords DF sont coulés dans un alliage de zinc ZA12 avec un filetage conique standard pour les conduits rigides ou IMC.
- Manchon en caoutchouc silicone pour une résistance élevée aux UV et à la corrosion environnementale.
- Sangles de mise à la terre en cuivre tressé étamé pour assurer la continuité électrique.
- Étanchéité à la pluie, à l'eau et au béton
- Comprend un cavalier de liaison externe en cuivre tressé étamé (série AJE).

Général

Numéro de catalogue	AFDF-350
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Matériau	Alliage de zinc, ZA12
Série	AFDF
Type	
CUP	783936155951

Dimensions

Taille du moyeu	3-1/2"
-----------------	--------

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogues - Killark Catalog](#)

[Manuels d'installation - Expansion & Deflection Fittings IOM K1495](#)

[Spécifications - AFDF-350](#)

[Spécifications - AFDF Series Combo Expansion Fittings](#)

[Specification Sheet](#)

[Spécifications - AFDF-350](#)