

KILLARK®

**EBS23DH-RTBE - Série EBS LED
d'urgence pour l'évacuation, watt
classé dangereux, 120-277 VAC
5000K, Lumens**

Par Killark

No de catalogue [EBS23DH-RTBE](#)

Le système de batterie de secours à LED antidéflagrant de la série EBS est conçu pour les applications d'évacuation ou d'anti-panique. Ce luminaire est composé d'un boîtier en aluminium moulé sans cuivre et de têtes de luminaires peintes à la poudre d'époxy pour une meilleure résistance à la corrosion, ce qui le rend adapté aux environnements difficiles et dangereux.



Caractéristiques

- Les têtes LED fournissent un éclairage clair et net à 5000° Kelvin
- La valeur de la tête LED L70 est de 100 000 heures pour une maintenance minimale.
- Modèles à deux têtes jusqu'à 500 % plus lumineux que les unités conventionnelles concurrentes
- Boîtier de type 4 (NEMA 4) pour les emplacements humides et difficiles.
- Le groupe B est standard lors de l'utilisation de têtes de type EBSHK.
- Déconnexion automatique de sécurité - Le retrait du couvercle principal déconnecte l'alimentation de la batterie.
- Adaptation à l'environnement 0°C à 45°C Têtes de l'unité de batterie jusqu'à 55°.
- L'unité compacte ne nécessite que deux points de montage
- Tension mondiale 120-277 VAC 50/60Hz Autres caractéristiques
- Pourcentage élevé de lumens maintenus pendant un cycle d'évacuation de 90 minutes
- Les têtes de type EBSHK sont entièrement réglables sur l'unité ou à distance lorsqu'elles sont commandées avec les kits de montage scellés en usine RFSL.
- Les têtes de type EBSEL sont scellées en usine sur leurs boîtes de montage de type EZ.
- Les têtes peuvent être montées à distance à plus de 300' de l'unité de batterie.
- Les batteries Ni-Cad scellées fournissent 90 minutes d'éclairage.
- Le témoin LED de l'unité de base intégrée indique la présence d'une alimentation en courant alternatif.
- Choix d'une station de test intégrée ou à distance pour vérifier le fonctionnement du système
- Capsule de vapeur pour inhiber la corrosion, standard avec l'unité de boîtier principal
- Les borniers sont identifiés pour les connexions entrantes et sortantes.

Général

Numéro de catalogue	EBS23DH-RTBE
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série	EBS
CUP	783936082936

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension Rating	120-277 VAC
Puissance	23 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D • Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2
------------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogues - Killark Catalog](#)
[Certifications - EBS Series CSA Certification](#)
[Certifications - EBS Series CSA Certification Supplement](#)
[Manuels d'installation - EBS23DH IOM K1392](#)
[Spécifications - EBS23DH-RTBE](#)
[Spécifications - EBS Series Emergency Battery Systems](#)
[Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-EBS23DHRTE-SPEC-FR | REV 7/2024