

CMCAC2125

Par Killark

No de catalogue [CMCAC2125](#)

1-1/4" Aluminium, CMCA Presse-étoupe armé, Enveloppe extérieure Min-Max, (1.10" - 1.61").



*Image représentative

Caractéristiques

- Assure une mise à la terre de l'armure sur 360°, entièrement inspectable
- Le dispositif de mise à la terre reste en contact avec le câble lorsqu'il est démonté pour inspection.
- Assure la rétention du câble et un scellement sans halogène et à faible dégagement de fumée sur la gaine extérieure du câble.
- Fournit un joint déluge extérieur pour empêcher la pénétration de l'humidité dans l'armure du câble et dans l'enceinte.

Général

Numéro de catalogue	CMCAC2125
Couleur	Argent
Gamme de cordons	(1.10" - 1.61")
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série	CMCA
Température nominale	-50°C à +60°C
Type	Cable Gland
CUP	783936030289

Dimensions

Dimensions	7.875 in x 4 in x 3.75 in
Poids brut avec emballage	1
Hauteur	3.75 in
Taille du moyeu	1-1/4"
Longueur	7 875 en
Largeur	4 dans

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	40 A
--------------------	------

Chef d'orchestre

Gamme de câbles	1.10 - 1.61 in
-----------------	----------------

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	• Classe I, divisions 2, groupes A, B, C, D • Classe I, zones 1 et 2 • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2
------------------------	--

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)