

EMS151B2GDATSU103 - HID 150W 120V HPS - Montage mural 3/4" avec lampe à double arc - Assemblé avec la lampe

Par Killark

No de catalogue [EMS151B2GDATSU103](#)

HID 150W 120V HPS - Support mural 3/4" avec lampe à double arc - Assemblé avec la lampe.

Caractéristiques

- Quatre sources lumineuses : incandescente, fluoescence compacte, sodium haute pression et halogénures métalliques.
- Choix de montage - Suspension, plafond, chandelier de 25° ou montage mural de 90°, tous avec une conception "sans fil" qui permet une installation rapide et facile de l'appareil.
- Scellé en usine - aucun scellement externe n'est nécessaire. Il suffit de câbler le capuchon de montage et de le visser sur le luminaire pour l'installer.
- Taille compacte - Les lampes incandescentes et HID à culot moyen, ainsi que les lampes fluoescences PL, permettent de concevoir des luminaires plus petits.
- Résistant à la corrosion - Construction en aluminium moulé sous pression sans cuivre.
- Finition en poudre époxy cuite au four, appliquée électrostatiquement.
- La quincaillerie exposée est en acier inoxydable de qualité 316.

Général

Numéro de catalogue	EMS151B2GDATSU103
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Type de lampe	Base moyenne
Source lumineuse	Sodium haute pression
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	Support mural
Type d'optique	Globe en verre - Fluted
Série	EM
CUP	783936028354



Dimensions

Taille du moyeu 3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension Rating	120 VAC
Puissance	150 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2
------------------------	---

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Manuels d'installation - KIL_EM Series HID Luminaires IOM_K1114](#)
- [Photométrie - KIL_EMS15x-A](#)
- [Photométrie - KIL_EMS15x-S](#)
- [Photométrie - KIL_EMS15x](#)
- [Spécifications - EM-EQ Series Specification Sheet](#)