

EBS23DH-PNCE - DEL d'urgence de la série EBS, Watt classé dangereux, 120-277 VAC 5000K, Lumens

Par Killark

No de catalogue [EBS23DH-PNCE](#)

Le système de batterie de secours à LED antidéflagrant de la série EBS est conçu pour les applications d'évacuation ou d'anti-panique. Ce luminaire est composé d'un boîtier en aluminium moulé sans cuivre et de têtes de luminaires peintes à la poudre d'époxy pour une meilleure résistance à la corrosion, ce qui le rend adapté aux environnements difficiles et dangereux.

Général

Numéro de catalogue	EBS23DH-PNCE
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série	EBS
CUP	783936082943

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension Rating	120-277 VAC
Puissance	23 W



Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D • Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2
------------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogues - Killark Catalog](#)
[Certifications - EBS Series CSA Certification](#)
[Certifications - EBS Series CSA Certification Supplement](#)
[Manuels d'installation - EBS23DH IOM K1392](#)
[Spécifications - EBS23DH-PNCE](#)
[Spécifications - EBS23DH-PNCE](#)
[Spécifications - EBS Series Emergency Battery Systems](#)
[Specification Sheet](#)