

EY-75M - 3/4" EY Vertical Seal Fitting Iron, Femelle/Femelle

Par Killark

No de catalogue [EY-75M](#)

3/4" EY Vertical Seal Fitting Iron, Female/Female.



*Image représentative

Caractéristiques

- Grande ouverture pour faciliter la mise en place du barrage de fibres et le versement du composé.
- Douilles intégrales dans les moyeux de conduits pour protéger l'isolation du conducteur contre les dommages.
- Moyeux taraudés NPT pour assurer la continuité de la mise à la terre.
- La conception permet un rayon de braquage minimum.
- Remplissage du conducteur à 25 %.

Général

Numéro de catalogue	EY-75M
Couleur	• Gray • Gris
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Matériau	Le fer
Série	EY
Type	
CUP	783936090283

Dimensions

Dimensions	5 po x 10 po x 0,1 po
Poids brut avec emballage	0.94
Hauteur	0,1 pouce
Taille du moyeu	3/4"
Longueur	5 en
Poids	0.94 lb
Largeur	10 en

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	• Classe I, divisions 1 et 2, groupes B, C, D • Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2
------------------------	--

Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogues - Killark Catalog](#)
[Certifications - EY & EYD Series Sealing Fittings UL Certification](#)
[Certifications - EY Series & Sealing Compound CSA Certificate](#)
[Manuels d'installation - EY-50-75-100 IOM Sheet](#)
[Manuels d'installation - Seal Fitting Max Wire Fill IOM K1120](#)
[Spécifications - EY-ENY-EYS-EYD Series Sealing Fittings Specification Sheet](#)
[Spécifications - Sealing Materials Specification Sheet](#)
[Spécifications - EY-75M](#)
[Spécifications - Sealing Compound & Packing Fiber Specification Sheet](#)
[Spécifications - EY-75M](#)