



Série EXH Poignée CB, disjoncteur 4 pôles 400 Amp dans des boîtes de 10" de profondeur Classe I, II, III, CDEFG, UL/CSA, Arbre en acier inoxydable 316, Poignée en fonte d'aluminium Type 4X IP66

Par Killark

No de catalogue [EXH2C10](#)

Série EXH, disjoncteur à cadre 4 pôles 400 ampères dans des boîtes de 10" de profondeur Classe I, II, III, CDEFG, UL/CSA, arbre en acier inoxydable 316, poignée en fonte d'aluminium Type 4X IP66, poignée de disjoncteur.

Caractéristiques

- Poignée de disjoncteur.
- Installée en usine ou sur site dans une ouverture de 3/4" NPSM.
- Dispose d'un dispositif de verrouillage et de déverrouillage avec jusqu'à trois cadenas.
- Comprend un mécanisme de poignée externe avec un arbre traversant l'enceinte, un mécanisme de basculement interne et un plateau de disjoncteur universel.
- Aluminium sans cuivre avec arbre et ressorts en acier inoxydable 316.
- Joint torique en nitrile de 70 duromètres.
- Corps en aluminium extrudé, goupilles en acier inoxydable et quincaillerie en acier inoxydable.

Général

Numéro de catalogue	EXH2C10
Couleur	• Gray • Gris
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Matériau	Aluminium sans cuivre
Série	EXH
Type	
CUP	783936118567



*Image représentative

Dimensions

Poids brut avec emballage	4.5
---------------------------	-----

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11714
Cote(s) de dangerosité	• Classe I, Divisions 1 & 2, Groupes B, C, D • Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB+H2, IIA • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2
Nema Rating	3, 4, 4X
Numéro de dossier UL	E150827

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogues - Killark Catalog](#)
[Spécifications - EXH Series Circuit Breaker Handles Specification Sheet](#)
[Spécifications - EXH2C10](#)
[Spécifications - EXH2C10](#)



Une marque Hubbell