



EY-9-T - Raccord d'étanchéité EY 3-1/2" aluminium, avec embout mâle/femelle

Par Killark

No de catalogue [EY-9-T](#)

Raccord d'étanchéité EY 3-1/2" en aluminium, avec embout mâle/femelle.



*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	EY-9-T
Couleur	• Gray • Gris
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série	EY
Type	Raccord d'étanchéité avec mamelon
CUP	783936110257

Dimensions

Poids brut avec emballage	7.5
Taille du moyeu	3-1/2"

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11716
Cote(s) de dangerosité	• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D • Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2
Numéro de dossier UL	E10514

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogues - Killark Catalog](#)

[Certifications - EY & EYD Series Sealing Fittings UL Certification](#)

[Manuels d'installation - Seal Fitting Max Wire Fill IOM K1120](#)

[Manuels d'installation - KIL_EY, EYD Series Sealing Fittings IOM_K1492](#)

[Spécifications - EY-ENY-EYS-EYD Series Sealing Fittings Specification Sheet](#)

[Spécifications - Sealing Materials Specification Sheet](#)

[Spécifications - EY-9-T](#)

[Spécifications - Sealing Compound & Packing Fiber Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-EY9T-SPEC-FR | REV 7/2024