



FF-90-2 - Coude 90° ¾", femelle/femelle

Par Killark

No de catalogue [FF-90-2](#)

Coude 90° ¾", femelle/femelle.



*Image représentative

Caractéristiques

- Threaded for rigid conduit or IMC
- Smooth integral bushings to prevent damage to wires
- Fileté pour conduit rigide ou IMC
- bagues intégrales lisses pour éviter d'endommager les fils.

Général

Numéro de catalogue	FF-90-2
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série	FF
Type	
CUP	783936170046

Dimensions

Dimensions	3 po x 2 po x 3 po
Poids brut avec emballage	0.17
Hauteur	3 dans
Taille du moyeu	¾"
Longueur	3 dans
Poids	0.17 lb
Largeur	2 en

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11716
Cote(s) de dangerosité	• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2
Numéro de dossier UL	E10514

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogues - Killark Catalog](#)
[Certifications - FF, MF, & MM Series Elbows UL Certification](#)
[Certifications - Elbows CSA Certification \(BL, FF, MF, MM Series\)](#)
[Dessin technique - FF-90-2 Engineering Drawing](#)
[Dessins de vente - FF-90-2 Sales Drawing](#)
[Modèles 3D - FF-90-2 3D Model](#)
[Spécifications - FF-90-2](#)
[Spécifications - BL, FF, MF, MM, GUFS, Y, & EYMF Series Elbows Specification Sheet](#)
[Spécifications - FF-90-2](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-FF902-SPEC-FR | REV 7/2024