

KILLARK®

**Série HKH Poste de commande,
contact maintenu Bouton poussoir
simple vert Champignon - Montage
sur rail DIN - Moyeu 3/4" - Non-
métallique 1a**

Par Killark

No de catalogue [HKH1AND2M51AK8](#)

HKH Contact maintenu Bouton poussoir vert simple champignon
- montage sur rail - moyeu 3/4" - non métallique 1a.



Caractéristiques

- Les postes de contrôle de taille 1 sont disponibles sous les numéros de catalogue 1a, 1b et 1c pour les ouvertures de 1, 2 et 3 dispositifs et acceptent les entrées 2-M20 aux deux extrémités.
- Les ampèremètres sont disponibles en 1b et 1c.
- Les boîtiers de taille 2 sont disponibles en 2a et 2c pour 2, 4 et 6 entrées de dispositifs dans le couvercle, avec la possibilité d'accepter des entrées 2-M25 à chaque extrémité.
- Température de fonctionnement de -50°C à +60°C.
- Blocs de contact antidéflagrants 690 VAC N.O. & N.C. capables de 20 Amps pour les fonctions de commutation et des puissances nominales jusqu'à 1HP.
- Modules d'éclairage pilote à LED pour 12-250V AC/ DC pour les applications UL. 12-254V AC/DC pour les applications IEC.
- Les contacts et les témoins lumineux peuvent être montés à l'intérieur du boîtier sur rail Din ou dans le couvercle de l'actionneur.
- Accessoires disponibles pour les fonctions de verrouillage/ étiquetage en acier inoxydable 316.

Général

Action	Maintenu
Actionneur	Bouton-poussoir champignon
Ambient Temp. Range	De -50 °C à 60 °C
Numéro de catalogue	HKH1AND2M51AK8
Couleur	Rouge
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Puissance - Maximum	1
Matériau	Plastique
Type de montage	Mur
Plage de température de fonctionnement Celcius	-50°C à 60°C
Série	HKH
CUP	783936126524

Dimensions

Profondeur	4.16
Taille du moyeu	3/4"
Poids	0.91 lb

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Fréquence nominale	50/60 Hz

Certifications et conformité

Numéro de dossier ATEX	1405X
Cote(s) de dangerosité	• Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D • Classe II, division 1, groupes E, F, G (Canada uniquement) • Classe II, division 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2 • Zones 1 et 2 • Zones 21 et 22
Numéro de dossier IECEx	15.0054X
Nema Rating	3, 4, 4X, 12, 13
Numéro de dossier UL	E53360

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Brochures - HKH Brochure](#)
- [Certifications - HKH Inmetro Certificate of Conformity](#)
- [Certifications - HKH Series Control Stations UKCA Certificate](#)
- [Certifications - HKH Series Actuators, Pilotlights, & Plugs](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Certifications - HKH Series Control Stations IECEx Certification](#)
- [Certifications - HKH Series E-Stop Assemblies Attestation of Conformity](#)
- [Certifications - HKH Series Control Stations Declaration of Conformity](#)
- [Certifications - HKH Series Control Stations ATEX Certificate](#)
- [Certifications - HKH Series Control Stations UL Certification](#)
- [Dessins de vente - HKH1AND2M51AK8 Sales Drawing](#)
- [Manuels d'installation - HKH Series Control Stations Installation Manual K1466](#)
- [Modèles 3D - KIL_HKH1AND2M51AK8](#)
- [Spécifications - HKH Series Non-Metallic Control Stations](#)
- [Specification Sheet](#)
- [Spécifications - HKH1AND2M51AK8](#)



Une marque Hubbell