

KFL08530

Par Killark

No de catalogue [KFL08530](#)

LED Flood 85W 120-277V 50/60Hz.



Caractéristiques

- Lumière blanche nette pour un excellent rendu des couleurs - Chromaticité 5000 K (CCT) environ 70 CRI
- Économies d'énergie - Nombre élevé de lumens par watt
- Longue durée de vie - plus de 100 000 heures sans entretien pour 70 % de lumens initiaux
- Adaptation aux conditions ambiantes -50°C à 55°C jusqu'à 125W
- Allumage instantané - y compris après une coupure de courant
- Tension mondiale 120 - 277VAC 50/60Hz
- Allumage instantané - y compris après une coupure de courant
- Connexions de la carte LED SANS soudure - Résistant aux vibrations
- LM80-08 Mesure du maintien du flux lumineux pour les sources lumineuses à DEL
- LM79-08 Photométrie certifiée "absolue", y compris la chromaticité des couleurs pour l'éclairage à semi-conducteurs
- Valeurs L70 - Nomenclature industrielle pour les heures d'utilisation à 70 % des lumens initiaux (TM-21+ Cal.)

Général

Ambient Temp. Range	De -50 °C à +55 °C
Numéro de catalogue	KFL08530
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Source lumineuse	LED
Gamme de lumens	10 001-15 000 lm
Lumens	10840
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	Tourillon
Type d'optique	Lentille en verre
Série	KFL
CUP	783936095080

Dimensions

Poids 30 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale 50/60 Hz
Lumens Par Watt 127.5
Tension Rating 120-277 VAC
Puissance 85 W

Certifications et conformité

Numéro de dossier ATEX	CML 14ATEX3087 & 14ATEX4088
Numéro de dossier CSA	LR11713
Conformité	<ul style="list-style-type: none">• Convient aux endroits humides• Classé marin (États-Unis seulement)• Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D• Classe I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIA• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2
Cote(s) de dangerosité	
Numéro de dossier IECEx	CSA 14.0002X
Indice de protection IP	IP66
Nema Rating	3, 4, 4X

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Spécifications - KFL Series Floodlight Specification Sheet](#)
[Vue 3D du produit - KFL-X](#)



Une marque Hubbell