

KILLARK®

**KFL3030 - KFL-X 30000 LUMEN
120-277 VAC 50/60 Hz 3000K CCT
70 CRI**

Par Killark

No de catalogue [KFL3030](#)

KFL-X 30000 LUMEN 120-277 VAC 50/60 Hz 3000K CCT 70 CRI.



Caractéristiques

- Une protection supplémentaire contre les surtensions de 20KA/10KV est standard pour les modèles 120-277 VAC.
- Lumière blanche nette pour un excellent rendu des couleurs - Chromaticité 5000 K (CCT) environ 70 CRI
- Économies d'énergie - Nombre élevé de lumens par watt
- Longue durée de vie - Plus de 100 000 heures sans entretien pour 70 % de lumens initiaux
- Adaptation aux conditions ambiantes C1D2 -50°C à 55°C
- C2D1 -50°C à 40°C
- Tension mondiale 120 - 277VAC 50/60Hz
- Allumage instantané - y compris après une coupure de courant
- Connexions de la carte LED SANS soudure - Résistant aux vibrations

Général

Numéro de catalogue	KFL3030
Température de couleur	5000 K
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Source lumineuse	
Gamme de lumens	25 001-50 000 lm
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Température de fonctionnement	De -50 °C à +40 °C
Type d'optique	Lentille en verre
Série	KFL-X
Type	
CUP	783936183220

Dimensions

Taille du moyeu	3/4 NPT ou M25
-----------------	----------------

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension Rating	120-277 VAC
Puissance	280 W

Certifications et conformité

Numéro de dossier ATEX	Presafe 19 ATEX 32747X (ec)Presafe 19 ATEX 33512 (tb) 80004509
Numéro de dossier CSA	
Cote(s) de dangerosité	• Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2 • Zone 2 • Zone 21 • Ex ec op is IIC T5/T4 Gc • Ex op is tb IIIC T95°C Db
Numéro de dossier IECEx	QPS 19.0031X
Indice de protection IP	IP66
Nema Rating	Type 4X

Documentation

- Brochures - [KFL-X Brochure](#)
- Catalogues - [Killark Catalog](#)
- Certifications - [KFLX Series UKCA UK Type Certification](#)
- Certifications - [KFL-X Series CSA Certificate](#)
- Certifications - [KFL-X Series ATEX Certificate EU Type](#)
- Certifications - [KFL-X Series ATEX Certificate](#)
- Certifications - [KFLX Series Attestation of Conformity](#)
- Certifications - [KFLX Series UKCA Certification](#)
- Certifications - [KFL-X Series IECEx Certificate of Conformity](#)
- Dessin technique - [KFL-X Series 2D Engineering Drawing](#)
- Dessin technique - [KFL-X Series With Dark Sky 2D Engineering Drawing](#)
- Dessins de vente - [KFL-X Series With Dark Sky Sales Drawing](#)
- Dessins de vente - [KFL-X Series Sales Drawing](#)
- Manuels d'installation - [KFL-X Series IOM K1505](#)
- Modèles 3D - [KFL-X Series 3D Model](#)
- Modèles 3D - [KFL-X Series With Dark Sky 3D Model](#)
- Photométrie - [KFL3030 IES File](#)
- Spécifications - [KFL3030](#)
- Spécifications - [KFL-X Series Floodlights Specification Sheet](#)
- Spécifications - [KFL3030](#)
- Vue 3D du produit - [KFL-X](#)
- Vidéo - [KFL-X Product Video](#)



Une marque Hubbell