



LZ2S32230A - Série LZ2S, acier inoxydable, 32 W Fluorescent Lt Fixt (w/o Lamps), Double-Ended Lamp Type, 120-277V, 50/60Hz, Hub Size 3/4", AL Hubs

Par Killark

No de catalogue [LZ2S32230A](#)



Série LZ2S - Acier inoxydable - Luminaire fluorescent 32 watts (deux lampes de 4 pieds non incluses) - Type de lampe à double extrémité - 120-277V à 50/60Hz - Taille du manchon 3/4 pouce NPT - Manchons en aluminium.

Caractéristiques

- Deux moyeux en acier inoxydable de 3/4" NPT - un à chaque extrémité (comprend un bouchon de fermeture de 3/4" en aluminium et deux réducteurs de 3/4" x 1/2" pour une flexibilité maximale de l'utilisateur).
- Deux douilles en acier inoxydable de 1/4" - 20 sont fournies dans la partie supérieure de l'appareil pour la tige filetée.

Général

Numéro de catalogue	LZ2S32230A
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Type de lampe	T8
Source lumineuse	Fluorescence linéaire
Matériau	Polyester, renforcé de fibre de verre
Type de montage	• Pendant • Surface
Type d'optique	Oculaire en polycarbonate - transparent
Série	LZ2S
CUP	783936074788

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension Rating	120-277 VAC
Puissance	32 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	• Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D • Classe I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIA • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2
Indice de protection IP	IP66

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - LZ2S Series CSA Cert](#)
[Manuels d'installation - KIL_LZ2N Series Fluorescent Luminaires IOM_K1267](#)
[Photométrie - KIL_LZ2x322](#)
[Spécifications - LZ Series Fluorescent Fixtures Specification Sheet](#)
[Spécifications - LZ2S Series Fluorescent Fixtures Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-LZ2S32230A-SPEC-FR | REV 7/2024