

LZ2N40130 - Série LZ2N- 40W 120-277V - 2' 1-lampe Biaxial Electronic 50/60 Hz 0°F Start 4-Pin

Par Killark

No de catalogue [LZ2N40130](#)

Série LZ2N- 40W 120-277V - 2' 1-Lampe Biaxial Electronic 50/60 Hz 0°F Start 4-Pin.



Général

Numéro de catalogue	LZ2N40130
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Type de lampe	Biaxe
Source lumineuse	Fluorescence linéaire
Matériau	Polyester, renforcé de fibre de verre
Type de montage	- Pendant - Surface
Type d'optique	Oculaire en polycarbonate - transparent
Série	LZ2N
CUP	783936395074

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension Rating	120-277 VAC
Puissance	40 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	- Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D - Classe I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIA - Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G - Classe III, divisions 1 et 2
Indice de protection IP	IP66

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Manuels d'installation - KIL_LZ2N Series Fluorescent Luminaires IOM_K1267](#)
[Photométrie - KIL_LZ2x401](#)
[Spécifications - LZ Series Fluorescent Fixtures Specification Sheet](#)
[Spécifications - LZ2N Series Non-Metallic Fluorescent Fixtures Specification Sheet](#)