



LZ2S44230 - Série LZ2S- Acier inoxydable - 44W 120-277V - 4' 2-Lampes T-8 Electronique -20°F Start High Output Encastré Double Contact

Par Killark

No de catalogue [LZ2S44230](#)

Série LZ2S - Acier inoxydable - 44W 120-277V - 4' 2-Lampes T-8 Electronique -20°F Start High Output Recessed Double Contact.



Caractéristiques

- Boîtier en acier inoxydable classé NEMA 4X et IP66 avec lentille en polycarbonate Lexan® résistant aux chocs.
- Deux moyeux 3/4" NPT en acier inoxydable - un à chaque extrémité (comprend un bouchon de fermeture 3/4" en aluminium et deux réducteurs 3/4" x 1/2" pour une flexibilité maximale de l'utilisateur).
- Deux douilles en acier inoxydable de 1/4" - 20 sont fournies dans la partie supérieure de l'appareil pour les tiges filetées.

Général

Numéro de catalogue	LZ2S44230
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Type de lampe	T8
Source lumineuse	Fluorescence linéaire
Matériau	Polyester, renforcé de fibre de verre
Type de montage	- Pendant - Surface
Type d'optique	Oculaire en polycarbonate - transparent
Série	LZ2S
CUP	783936395760

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension Rating	120-277 VAC
Puissance	44 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	- Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D - Classe I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIA - Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G - Classe III, divisions 1 et 2
Indice de protection IP	IP66

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - LZ2S Series CSA Cert](#)
[Manuels d'installation - KIL_LZ2N Series Fluorescent Luminaires IOM_K1267](#)
[Photométrie - KIL_LZ2x442](#)
[Spécifications - LZ Series Fluorescent Fixtures Specification Sheet](#)
[Spécifications - LZ2S Series Fluorescent Fixtures Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-LZ2S44230-SPEC-FR | REV 7/2024