



## MBF391-R5GA2 - Suspension fluorescente 39W Bi-Pin 120V 3/4" avec réfracteur en verre et grille de protection

Par Killark

No de catalogue [MBF391-R5GA2](#)

Pendentif 39W Bi-Pin Fluorescent 120V 3/4" avec réfracteur en verre et grille de protection.

### Caractéristiques

- Réservoir de lestage et boîte d'épissure - alliage d'aluminium sans cuivre résistant à la corrosion
- Finition en poudre époxy/polyester cuite au four, appliquée électrostatiquement pour une protection complète et uniforme contre la corrosion.
- Toute la quincaillerie externe est en acier inoxydable
- Garde - alliage d'aluminium sans cuivre
- Normalement expédié sous forme de composants pour une livraison rapide
- Protection du réfracteur - acier avec finition résistante à la corrosion
- Réflecteur - polyester renforcé de fibre de verre, léger et résistant à la corrosion
- Les modèles fluorescents sont fournis avec des lampes.
- Lumière blanche à allumage instantané économe en énergie (2700K). Durée de vie de la lampe : 10 000 heures
- Les supports de lampe HID sont à base moyenne E26.

### Général

Numéro de catalogue	MBF391-R5GA2
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Type de lampe	Bi Pin
Source lumineuse	Fluorescents compacts
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	Pendant
Type d'optique	Réfracteur en verre de type V
Série	MB
CUP	783936405605



### Dimensions

Taille du moyeu 3/4"

### Caractéristiques électriques

Fréquence nominale 60 Hz  
Tension Rating 120 VAC  
Puissance 39 W

### Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité

- Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D
- Classe I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIA
- Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G
- Classe III, divisions 1 et 2

### Logistique

Quantité de cartons 1

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Photométrie - KIL\\_MBF39x-R5](#)

[Spécifications - MBF391-R5GA2](#)

[Spécifications - MB Series Fluorescent Bi-Pin Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
KILL\_CA-MBF391R5GA2-SPEC-FR | REV 7/2024