

Prise verrouillée dangereuse de la série VBQ - Square D - Disjoncteur 60A de la série FAL 2P 3W

Par Killark

No de catalogue [VBQ6023SN60](#)

Square D - Série FAL Réceptacle 60A Disjoncteur 60A 2W3P.

Caractéristiques

- Mécanisme de verrouillage de la fiche pour les constructions à façade morte. L'interrupteur ne peut pas être mis en position "ON" si la fiche n'est pas complètement insérée. La fiche ne peut être retirée lorsque l'interrupteur est en position "ON".
- Options de mise à la terre disponibles
- Salle de câblage spacieuse qui répond aux exigences du NEC en matière de pliage des fils.
- Pattes de fixation réglables
- Boulons de couvercle à dégagement rapide avec trois fils pour un retrait plus rapide
- Finition polyester/époxy appliquée électrostatiquement.
- La poignée du disjoncteur peut être verrouillée en position "ON" ou "OFF" à l'aide d'un maximum de trois cadenas.

Général

Numéro de catalogue	VBQ6023SN60
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Modèle de moyeu	Impasse
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Nombre de pôles	2
Type de réceptacle	Verrouillage mécanique
Série	VBQ
Type	
CUP	783936019253



Dimensions

Taille du moyeu	1-1/2"
-----------------	--------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	60 A
--------------------	------

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3
----------------	---

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	• Classe I, Division 2, Groupes B, C, D • Classe I, zone 2, groupes IIB+H2, IIA • Classe II, divisions 1 et 2, groupes F, G • Classe III, divisions 1 et 2
Nema Rating	7 (C, D)

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Spécifications - VBQ Series Breaker Protected Receptacles Specification Sheet](#)
[Spécifications - VBQ6023SN60](#)
[Spécifications - VBQ6023SN60](#)