



UNF7-EX - Série UN - Raccord en fer certifié ATEX et IECEx - Femelle/Femelle - Taille de moyeu 2-1/2 pouces

Par Killark

No de catalogue [UNF7-EX](#)

Série UN - Raccord en fer certifié ATEX et IECEx - femelle/femelle - Taille de moyeu 2-1/2 pouces.



*Image représentative

Caractéristiques

- Fileté pour conduit rigide ou IMC
- Filetage conique (NPT)
- Construction solide et durable
- Certifié QUAD LISTED

Général

Numéro de catalogue	UNF7-EX
Couleur	• Gris Brillant • Gris Brillant
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Plaqué zinc
Matériau	Le fer
Série	UNF
Type	
CUP	783936072081

Dimensions

Dimensions	3 po x 5 po x 3 po
Poids brut avec emballage	8
Hauteur	3 dans
Taille du moyeu	2-1/2"
Longueur	3 dans
Largeur	5 en

Certifications et conformité

Numéro de dossier ATEX	ITS09ATEX16417U
Cote(s) de dangerosité	• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D • Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2
Numéro de dossier IECEx	IECExITS09.0024U

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - UNF/UNY Series Expansion Unions UL Certification](#)
[Certifications - Elbows & Union UKCA Certificate](#)
[Certifications - Elbows & Union ATEX Certificate](#)
[Certifications - Elbows & Unions IECEx Certification](#)
[Certifications - GUF/GUM Series Unions CSA Certification](#)
[Certifications - EX Series Elbows & Unions Declaration of Conformity](#)
[Manuels d'installation - ATEX Elbows & Unions IOM K1435](#)
[Spécifications - GUF/GUM & UNF/UNY Series Unions Specification Sheet](#)
[Spécifications - UNF7-EX](#)
[Spécifications - UNF-UNY Series Expansion Unions Specification Sheet](#)
[Spécifications - UNF7-EX](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-UNF7EX-SPEC-FR | REV 7/2024