



Série XST - Interrupteur à bascule unipolaire à passage direct - Moyeu 1 pouce - 347VAC/20A

Par Killark

No de catalogue [XST20-61C](#)

Série XST - Interrupteur à bascule unipolaire en aluminium - course 1 pouce - 347VAC/20A.



*Image représentative

Caractéristiques

- Ensembles d'interrupteurs rotatifs à levier frontal.
- Dispositions standard pour le cadenassage en position "ON" ou "OFF".
- Le levier est relié à un arbre fileté en acier inoxydable qui traverse le couvercle.

Général

Action	SP
Actionneur	Levier
Ambient Temp. Range	UL : -25 à 40 °C, CSA : -50 à 40 °C, IEC : -20 à 40 °C
Type de boîte arrière	SWB
Numéro de catalogue	XST20-61C
Couleur	• Gray • Gris
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Nombre de pôles	1
Série	XST
Type	
CUP	783936075532

Dimensions

Profondeur	4-1/4
Dimensions	6,25 po x 5,75 po x 4,25 po
Poids brut avec emballage	2.62
Hauteur	4.25 in
Longueur	6.25 in
Largeur	5.75 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Fréquence nominale	50/60 Hz

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11712
Cote(s) de dangerosité	• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D • Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - SWB Series Control Station & Assemblies UL Certification](#)
[Certifications - FXS & XS Series UL Certification](#)
[Certifications - FXS, XS, XST Series CSA Certification](#)
[Manuels d'installation - SWB Series Control Stations IOM K0569F](#)
[Spécifications - XST20-61C](#)
[Spécifications - XST20-61C](#)
[Spécifications - XS/XST Series Tumbler Switches Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-XST2061C-SPEC-FR | REV 7/2024