



Série WML-X LED Area light 250 Watt, 120-277VAC, 28000 Lumen 1-1/4" 25° Stanchion Mount

Par Killark

No de catalogue [WML3X2830D4G](#)



Le luminaire WML-X pour baies basses et hautes convient aux environnements difficiles et aux environnements humides. Le WML-X est conçu avec des LED améliorées et des optiques pré-installées pour diriger la lumière là où elle est nécessaire pour diverses applications. La cuve et les supports du projecteur sont fabriqués à partir d'un boîtier en aluminium moulé sans cuivre et d'une plaque d'alimentation à dissipation thermique interne. Améliorez facilement l'éclairage HID obsolète et contribuez à la sécurité et à la productivité des installations.

Caractéristiques

- Efficacité énergétique et longue durée de vie des LED
- Modèles d'optique de passage
- Adaptation facile aux concurrents
- Poids plus léger
- Couleur des LED de 5000K avec un IRC de 80
- Options de couleurs respectueuses de la faune et de la flore

Général

Numéro de catalogue	WML3X2830D4G
Température de couleur	5000 K
Conditions environnementales	• Convient aux emplacements humides • Type 3, 4X • IP66 • Marin (États-Unis uniquement)
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Source lumineuse	LED
Gamme de lumens	23 000 - 28 000 lm
Lumens	28000
Type de montage	25° Chandelier
Type d'optique	Globe de verre
Série	WML-X

Dimensions

Taille du moyeu	1-1/4"
-----------------	--------

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	2.08-0.09 A
Fréquence nominale	50-60 Hz
Tension Rating	120-277 VAC
Puissance	250 W

Documentation

[Brochures - VMLX Tri Fold Brochure](#)
[Brochures - VMLX Tri Fold Brochure French](#)
[Brochures - VML-X_Series-WML-X_Series](#)
[Page du catalogue - VMLX Catalog](#)
[Page du catalogue - VMLX Catalog French](#)
[Page du catalogue - VMLX&WMLX_Series](#)
[Photométrie - KIL_VML3X2830NDR](#)
[Photométrie - KIL_VML3X2830N](#)
[Spécifications - WML3X2830D4G](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-WML3X2830D4G-SPEC-FR | REV 7/2024