

HUBBELL

Premise Wiring

Adaptateur panneau fibre optique, 6-fibres, 3 LC Duplex, gaines en zircon, bleu

Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue [FSPNLCDS3B](#)

Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 6 fibres, 3) LC Duplex, manchons en zircon, bleu.



Caractéristiques

- Qualité supérieure et conception haute performance

Performance

- Optique - Perte d'insertion SM/MM - Moins de 0,50dB (0,25dB typique)
- Environnement - Température de fonctionnement - 0 °C à +75 °C

Général

Type d'adaptateur	LC Duplex
Numéro de catalogue	FSPNLCDS3B
Couleur	
Conditions environnementales	
Type d'article	LC Duplex
Matériau	Céramique Zirconium
Matériau - Matériel de montage	Snap-In
Nombre de ports	6
Répétabilité	0,1 dB SM / 0,2 dB MM
Durée de vie	500 accouplements
Mono/multimode	SM/MM
Taille	5.1" X 1.1"
Sous marque	OptiChannel
Température nominale	De -40°C à 85°C
CUP	662620671802

Caractéristiques électriques

Perte d'insertion	0,30 dB
Perte de retour	26

Chef d'orchestre

Taille de la fibre	125 Micron
Type de fibre	Singlemode ou Multimode

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">TIA-568-C.3TIA-604-FOCIS
--------------------------	---

Logistique

Quantité de cartons	4
---------------------	---

Documentation

[Catalogues - Premise Wiring Catalog](#)
[Littérature - FIBERHUBB N-Series Fiber Panels](#)
[Page du catalogue - PREM G10 CatalogPage](#)
[Page du catalogue - PREM G8 CatalogPage](#)
[Spécifications - FSPNLCDS3B](#)