

HUBBELL

Premise Wiring

Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat6, étroit, jaune, 10'.

Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue [HC6Y10](#)

Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat6, mince, jaune, 10 pieds.



Caractéristiques

- Composant de catégorie 6 vérifié par une tierce partie
- Prise optimisée pour les ports d'interrupteurs haute densité
- Support TSB-155 10 Gig
- Qualifié à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt

Général

Atténuation	.1dB
Catalog Number	HC6Y10
Couleur	Jaune
Indicateur EU RoHs	Yes
Matériel - gaine	Flame Redardant PVC
Matériel - isolant	Flame Redardant PVC
Températures nominales	Par TIA
Type	Standard
Type d'article	NEXTSPEED Catégorie 6 et 5e Cordons de brassage
Type de la prise ou fiche	RJ45
Type de protecteur	PVC
UPC	662620233826

Dimensions

Diamètre extérieur	0.218
Longueur	10 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale	300V AC kV
------------------	------------

Lié au conducteur

Calibre des fils	#24 AWG
Nombre de brins des conducteurs	Stranded
Nombre de conducteurs	8-Conductor
Type de conducteur	Copper

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie	<ul style="list-style-type: none">• ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 6 Component• ISO 11801/60603-7-41 Category 6 Component
-------------------------	---

Logistique

Quantité dans l'emballage	50
---------------------------	----

Documentation

[Catalog Page - PREM D5 CatalogPage](#)
[Catalogs - Premise Wiring Catalog](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
PREM_CA-HC6Y10-SPEC-FR | REV 7/2024