

## Straight Blade Devices, Decorator Duplex Receptacle, Hospital Grade, Hubbell-Pro, 15A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-15R, Gray

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [2172GY](#)

Straight Blade Devices, Decorator Duplex Receptacle, Hospital Grade, Hubbell-Pro, 15A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-15R, Gray.



### Caractéristiques

- Contacts à triple essuyage
- Face décorative résistante aux chocs
- Bande de montage en acier

### Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - UL 94V-2
- Environnement - Température de fonctionnement - Maximum 75°C en continu, minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Identification du produit - Les cotes font partie intégrante de l'appareil.
- Mécanique - Logement des bornes - Conducteur toronné ou solide en cuivre #14-#10 AWG uniquement
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément aux normes UL 498 et CSA.

### Général

Numéro de catalogue	2172GY
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Puissance - Maximum	0.5
Type d'article	Ligne de style Décorateur Duplex
Matériau	Nylon
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Hubbell-Pro
Style	Style Décorateur de ligne
Type	Réceptacle double
CUP	783585196671

### Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,57 in x 1,15 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	1.15 in
Longueur	3.28 in
Poids	0.15 lb
Largeur	1.57 in

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Bornes à vis câblées à l'arrière et sur le côté
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 VAC
Tension nominale Description	125 V
Puissance	1875 W

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#14 AWG à #10 AWG

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certifié selon CSA, C22.2, No. 42 File 285</li><li>• Fed. Spec. W-C-596</li><li>• Conforme à la norme NEMA® WD-6</li><li>• Répertoire UL selon UL498 Dossier no E2186</li></ul>
Nema Rating	5-15R

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

## Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024

Dessin technique - 2172GY AutoCAD Drawing

Dessins de vente - WDK\_2172\_DRAWINGS\_PDF

Garantie - Industrial & Commercial Products

Littérature - Duct Products Guide

Littérature - Hubbell-Pro Hospital Grade Receptacles

Manuels d'installation - WIRING\_PD2504\_INSTALLINST

Page du catalogue - WDK A-27 Catalog Page

Page du catalogue - WDK L-9 Catalog Page

Spécifications - Wiring 2172GY Specification Sheet

Spécifications - 2172GY



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
WDK\_CA-2172GY-SPEC-FR | REV 7/2024