

Straight Blade Devices, Decorator Duplex Receptacle, Hospital Grade, Hubbell-Pro, 20A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-20R, White

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [2182W](#)

Straight Blade Devices, Decorator Duplex Receptacle, Hospital Grade, Hubbell-Pro, 20A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-20R, White.



Caractéristiques

- Contacts à triple essuyage
- Face décorative résistante aux chocs
- Bande de montage en acier

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - UL 94V-2
- Environnement - Température de fonctionnement - Maximum 75°C en continu, minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Identification du produit - Les cotes font partie intégrante de l'appareil.
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre massif ou toronné #12-#10 AWG uniquement
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément aux normes UL 498 et CSA.

Général

Numéro de catalogue	2182W
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	
Puissance - Maximum	1
Type d'article	Style Line Decorator Duplex
Matériau	Nylon
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Hubbell-Pro
Style	Style Décorateur de ligne
Type	
CUP	783585196602

Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,57 in x 1,15 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	1.15 in
Longueur	3.28 in
Poids	0,2 lb
Largeur	1.57 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Bornes à vis câblées à l'arrière et sur le côté
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 VAC
Tension nominale Description	125 V
Puissance	2500 W

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#12 AWG à #10 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Certifié selon CSA, C22.2, No. 42 File 285• Fed. Spec. W-C-596• Conforme à la norme NEMA® WD-6• Répertoire UL selon UL498 Dossier no E2186
Nema Rating	5-20R

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024

Dessin technique - 2182W AutoCAD Drawing

Dessins de vente - WDK_2182_DRAWINGS_PDF

Garantie - Industrial & Commercial Products

Littérature - Duct Products Guide

Littérature - Hubbell SystemOne Recessed Fire-Rated Poke-Throughs

Littérature - Hubbell-Pro Hospital Grade Receptacles

Manuels d'installation - WIRING_PD2504_INSTALLINST

Page du catalogue - WDK A-27 Catalog Page

Page du catalogue - WDK L-9 Catalog Page

Spécifications - 2182W

Spécifications - Wiring 2182W Specification Sheet



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-2182W-SPEC-FR | REV 7/2024