

Dispositifs à lames droites, résistant aux manipulations, prise double, qualité hôpital, Hubbell-Pro, indicateur LED, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-15R

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [8200REDLTRA](#)

Dispositifs à lame droite, résistant aux manipulations, prise double, qualité hôpital, Hubbell-Pro, indicateur LED, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 5-15R, ivoire.



Caractéristiques

- L'obturateur inviolable est conforme aux exigences du code national de l'électricité.
- Indicateurs d'alimentation à LED vertes pour identifier les circuits d'urgence
- Contacts à triple essuyage
- Face résistante aux chocs avec zone de marquage du numéro de circuit
- Bande de montage en acier

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - UL 94V-2
- Environnement - Température de fonctionnement - Maximum 75°C en continu, minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Identification du produit - Les cotes font partie intégrante de l'appareil.
- Mécanique - Logement des bornes - Conducteur toronné ou solide en cuivre #14-#10 AWG uniquement
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément aux normes UL 498 et CSA.

Général

Numéro de catalogue	8200REDLTRA
Couleur	Contacter le fabricant
Indicateur RoHS de l'UE	0.5
Puissance - Maximum	LED verte
Type d'indicateur(s)	Duplex traditionnel
Type d'article	Nylon
Matériau	Montage par vis
Matériau - Matériel de montage	2 pôles
Nombre de pôles	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Température de fonctionnement	Hubbell-Pro
Série	Visage lisse
Style	Réceptacle
Type	783585542188
CUP	

Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,57 in x 1,15 in
Hauteur	1.15 in
Longueur	3.28 in
Poids	0,2 lb
Largeur	1.57 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Câblage arrière et latéral
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 VAC
Tension nominale Description	125 V
Puissance	1875 W

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#14 AWG à #10 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Certifié selon CSA, C22.2, No. 42 File 285 • Fed. Spec. W-C-596 • Conforme à la norme NEMA® WD-6 • Répertoire UL selon UL498 Dossier no E2186
Nema Rating	5-15R

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- Catalogues - WDK Catalog Full 2024
- Garantie - Industrial & Commercial Products
- Littérature - Duct Products Guide
- Littérature - Tamper-Resistant Receptacles for Healthcare
- Littérature - Hubbell-PRO Hospital Grade TR Receptacles
- Littérature - Hubbell-Pro Hospital Grade Receptacles
- Littérature - Healthcare Application Guide
- Page du catalogue - WDK L-8 Catalog Page
- Page du catalogue - WDK A-27 Catalog Page
- Page du catalogue - WDK A-61 Catalog Page
- Spécifications - 8200REDLTRA
- Spécifications - 8200REDLTRA
- Vidéo - Tamper-Resistant Receptacles

