

Interrupteurs et commandes d'éclairage, boîtier de protection pour capteur de plafond IR, NEMA 4X

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [ACIPE](#)

Interrupteurs et commandes d'éclairage, boîtier de protection
pour capteur IR de plafond, NEMA 4X.

Caractéristiques

- Boîtier NEMA 4X
- Conçu pour offrir une protection contre les matières étrangères et l'eau

Général

Numéro de catalogue	ACIPE
Couleur	Blanc
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Enceinte de protection
Matériau	Plastique
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Cycles de fonctionnement	6 000 cycles minimum
Température de fonctionnement	32 Deg F à 104 Deg F (0 Deg C à 40 Deg C)
Série	• Double • Ultrasonique • Infrarouge passif • Montage au plafond
Style	Boîtier NEMA 4X
Type	Accessoires
CUP	783585158594

Dimensions

Diamètre	6.5 in
Hauteur	2.07 in



Caractéristiques électriques

Tension Rating	• 120-277 VAC • 24 VDC • 120-347 VAC
Tension nominale Description	120/277V AC;24V DC;120/347V AC

Certifications et conformité

Nema Rating	NEMA 4X
-------------	---------

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - ACIPE AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_ACIPE_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - HMOSS Occupancy Motion Sensors](#)
- [Littérature - Load Control Application Guide](#)
- [Littérature - MAXX™ Harsh Environment & OPTIMYZER® Watertight Sensors](#)
- [Littérature - Education Application Guide](#)
- [Littérature - Food Processing Guide](#)
- [Littérature - Healthcare Application Guide](#)
- [Page du catalogue - WDK E-11 Catalog Page](#)
- [Spécifications - Wiring ACIPE Specification Sheet](#)
- [Spécifications - ACIPE](#)