

**Interrupteurs et commandes
d'éclairage, détecteur d'occupation,
unité de contrôle, 120/277V AC,
relais à haut rendement,
verrouillage**

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [CU300HD](#)

Interrupteurs et commande d'éclairage, détecteur d'occupation,
unité de commande, 120/277V AC, relais à haut rendement,
verrouillage.

Caractéristiques

- Relais à verrouillage robuste offrant une performance inégalée et illimitée
- Contrôlé par les détecteurs d'occupation Hubbell
- Fonctionnement automatique ou manuel
- Alimente jusqu'à six détecteurs à basse tension
- Classé pour le plénum

Performance

- Électricité - Capacité des capteurs AT/AAR - 1 à 6 combinés
- Électricité - Capacité de charge - 20A 100-277V, 1HP @ 120V AC, 2HP @ 240/277V
- Électricité - Charges du moteur - 1HP @ 120V, 2HP @ 240/277V
- Électricité - Sortie d'alimentation - 24V DC 250mA
- Électrique - Alimentation - 100-277V AC, 50/60 Hz
- Électrique - Relais - Robuste, à verrouillage magnétique. Contacts en alliage d'argent. Très faible consommation d'énergie en mode veille
- Environnement - Inflammabilité - UL 94-5VA
- Environnement - Températures de fonctionnement - -40°F (-40 °C) à 149°F (65 °C). En dessous de 0°C (32°F), il faut utiliser un boîtier non métallique approprié. 0% à 90% d'humidité, sans condensation.



Général

Numéro de catalogue	CU300HD
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Humidité	0% à 95% d'humidité relative sans condensation
Type d'article	Unité de contrôle
Matériau	Thermoplastique
Température de fonctionnement	32 Deg F à 104 Deg F (0 Deg C à 40 Deg C)
Série	• Double • Ultrasonique • Infrarouge passif • Montage mural • Montage au plafond • PIR en hauteur/en contrebas • Unités de contrôle
Plage de température de stockage	De -20°F à 150°F (de -29°C à 65°C)
Style	• Unités de contrôle • Câblé
Type	Accessoires
CUP	783585256207

Dimensions

Dimensions	4 po x 3,4 po x 1,73 po
Hauteur	1.73 in
Longueur	4 dans
Largeur	3,4 pouces

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension Rating	24 VDC
Tension nominale Description	24V DC

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	- Conforme à la norme ASHRAE 90.1 - UL2043 Plenum Rated Per NEC® 2014 300.22(C)(3)
--------------------------	--

Logistique

Quantité de cartons	20
Quantité de palettes	1120

Documentation

- BIM - [Lighting_Device-Control_Unit-Hubbell_Wiring-CU](#)
- Catalogues - [WDK Catalog Full 2024](#)
- Dessin technique - [CU300HD AutoCAD Drawing](#)
- Dessins de vente - [WDK_CU300HD_DRAWING_PDF](#)
- Garantie - [HMOSS Occupancy Motion Sensors](#)
- Littérature - [Load Control Application Guide](#)
- Littérature - [Healthcare Product Solutions](#)
- Littérature - [MAXX™ Harsh Environment & OPTIMYZER® Watertight Sensors](#)
- Littérature - [Food Processing Guide](#)
- Littérature - [Sensors Troubleshooting Guide](#)
- Littérature - [Automatic Receptacle Control Product Guide](#)
- Littérature - [Healthcare Application Guide](#)
- Manuels d'installation - [WIRING_CU300HD_INSTALLINST](#)
- Page du catalogue - [WDK E-11 Catalog Page](#)
- Page du catalogue - [WDK E-9 Catalog Page](#)
- Page du catalogue - [WDK E-13 Catalog Page](#)
- Spécifications - [CU300HD](#)
- Spécifications - [Wiring CU300HD Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell