



Dispositifs à lame droite, prise, inviolable et étanche, doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec MALT, 5-15R

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [BR15LAWRTR](#)

Prise double à lame droite inviolable et résistante aux intempéries, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R.

Caractéristiques

- La résistance aux intempéries est conforme aux exigences du code national de l'électricité
- Le volet inviolable est conforme aux exigences du code national de l'électricité
- Face lisse
- Bande enveloppante en acier galvanisé
- Contacts à triple essuyage

Générale

Application	Qualité commerciale
Conditions environnementales	Résistant aux intempéries
Couleur	Amande pâle
Matériau	Nylon
Matériel - quincaillerie de montage	Vis de fixation
Puissance max. (hp)	0.5
Type	Inviolable, résistant aux intempéries
Type d'article	Prise double traditionnelle



Dimensions

Dimensions 1,32 po x 0,83 po x 3,28 po

Documentation

[Engineering Drawing - M10850_ACAD](#)
[Literature - Hubbell Marine Full Line Catalog](#)
[Sales Drawings - M10850](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Marine Electrical Products](#)
[Video - Tamper-Resistant Receptacles](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-BR15LAWRTR-SPEC-FR | REV 10/2023