

Dispositifs à lames droites,
réceptacles, duplex inviolable,
qualité commerciale/industrielle, 2
pôles 3 fils avec mise à la terre, 20A
125V, 5-20R, marron

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [BR20TR](#)



Dispositifs à lames droites, réceptacles, Duplex inviolable, qualité commerciale/industrielle, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 20A 125V, 5-20R, marron, paquet unique.

Caractéristiques

- Tamper-resistant shutter complies with national electrical code requirements
- Smooth face
- Wrap-around galvanized steel straps
- Triple wipe contacts
- Volet inviolable conforme aux exigences du code national de l'électricité
- Face lisse
- Sangles enveloppantes en acier galvanisé
- Contacts à triple essuyage

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - UL 94 V-2
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum continu 75°C minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Identification du produit - Les cotes font partie intégrante de l'appareil.
- Mécanique - Logement des bornes - Conducteur toronné ou solide en cuivre #12-#10 AWG uniquement
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément aux normes UL 498 et CSA.

Général

Numéro de catalogue	BR20TR
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	
Puissance - Maximum	1
Type d'article	Duplex traditionnel
Matériau	Nylon
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Grade de spécification commerciale
Style	Visage lisse
Type	
CUP	783585144115

Dimensions

Dimensions	1.32 in x 0.83 in x 3.28 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	3.28 in
Longueur	1.32 in
Poids	0,2 lb
Largeur	0.83 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Câblage arrière et latéral
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	2500 W

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#12 AWG à #10 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Certifié selon la norme CSA C22.2, no 42 • Conforme à la norme NEMA® WD-6 • Répertoire UL selon UL498, dossier no E2186
Nema Rating	5-20R
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	8000

Documentation

- Catalogues - WDK Catalog Full 2024
- Dessin technique - M10513_ACAD
- Dessins de vente - M10513
- Garantie - Industrial & Commercial Products
- Littérature - Tamper-Resistant Receptacles for Assisted Living
- Littérature - Tamper-Resistant Specification Grade Receptacles
- Littérature - Tamper-Resistant Receptacles for Daycare
- Littérature - Tamper-Resistant Receptacles for Education
- Littérature - Tamper-Resistant Receptacles
- Littérature - Tamper-Resistant Receptacles for Hospitality
- Page du catalogue - WDK A-30 Catalog Page
- Spécifications - Wiring BR20TR Specification Sheet
- Spécifications - BR20TR
- Vidéo - Tamper-Resistant Receptacles



Une marque Hubbell