

## GFRST82LAB

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [GFRST82LAB](#)

Produits de protection du courant, prise de DDFt, auto-test, qualité commerciale-hospitalière, 15A 125V, mise à la terre de 3 fils, 2 pôles, 5-15R, avec alarme, amande.



### Caractéristiques

- Pince de câblage arrière interne et guide pour une terminaison rapide et sécurisée
- Construction à triple essuyage
- La version alarme fournit une notification sonore d'une condition de déclenchement

### Général

Catalog Number	GFRST82LAB
Couleur	Amande Clair
Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Série	Hospital Grade
Type	Alarm
Type	Standard
UPC	783585534053

### Caractéristiques électriques

Courant nominal	15 A
Description de la tension nominale	125 V

### Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	5-15R
----------------------	-------

### Logistique

Quantité dans l'emballage	25
---------------------------	----

### Documentation

[Catalog Page - WDK L-15 Catalog Page](#)  
[Catalog Page - WDK K-6 Catalog Page](#)  
[Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Literature - AUTOGUARD® Self Test Ground Fault Receptacles](#)  
[Literature - Duct Products Guide](#)  
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)  
[Video - Autoguard GFCI Receptacles](#)