

Power Protection Products, Prise,
auto-test, DDFT et interrupteur 2-
pôles, qualité commerciale, 15A
125V, 2 pôles 3-fils avec terre, 5-15R

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [GFSPST15LA](#)

Produits de protection du courant, prise, auto-test, commutateur
DDFT et monopole, qualité commerciale, 15A 125V, mise à la
terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, amande clair.

Caractéristiques

- Conception brevetée d'obturateur pour l'inviolabilité
- Conforme aux normes NEC® 406.12 et NEC® 517-18 (c)
- Technologie auto-test AUTOGUARD® brevetée
- Construction triple essuyage

Général

Catalog Number	GFSPST15LA
Couleur	Amande Clair
Série	Heavy Duty
Type	Combination Switch
Type	inviolable
UPC	883778124617

Caractéristiques électriques

Courant nominal	15 A
Courant nominal	15/15 A
Description de la tension nominale	125 V



Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage 10

Documentation

[Catalog Page - WDK K-4 Catalog Page](#)
[Catalog Page - WDK Z-8 Catalog Page](#)
[Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)
[Engineering Drawing - GFSPST15LA AutoCAD Drawing](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD2709_INSTALLINST](#)
[Literature - AUTOGUARD® Self Test Ground Fault Receptacles](#)
[Literature - Residential Product Guide](#)
[Sales Drawings - WDK_GFSPST15_DRAWING_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Autoguard GFCI Receptacles](#)
[Video - Tamper-Resistant Receptacles](#)
[Video - Tradeselect Devices](#)