

HUBBELL
Wiring Device-Kellems

**Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®
industriel, prise, 50A, 250V,
2 pôles, 3 fils, mise à la terre, non
NEMA, borne à vis, noir**

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [CS8269](#)

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise, 50A,
250V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, non NEMA, borne à vis, noir.



Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - UL 94 V0
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum continu 75°C minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre massif ou toronné #10 AWG - #6 AWG uniquement

Général

Numéro de catalogue	CS8269
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Noir• Noir
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	
Type d'article	Réceptacles
Matériau	Phénolique
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Type	
CUP	783585828909

Dimensions

Dimensions	2.69 in x 2.12 in x 2.36 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	2.36 in
Longueur	2.69 in
Poids	0.7 lb
Largeur	2.12 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	50 A
Connectivité	Bornes à vis
Courant / Intensité nominale	50 A
Valeur nominale actuelle	50 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	250 V
Tension nominale Description	250 V

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#10 AWG à #6 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Certifié selon CSA C22.2 No.42• Homologué selon UL 498
--------------------------	---

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	1600

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_CS8269_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - 50 Amp Twist-Lock® Devices](#)
[Littérature - Food Processing Guide](#)
[Littérature - Emergency Preparedness for Healthcare Facilities](#)
[Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD1344_PD1346_F1357_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK B-56 Catalog Page](#)
[Spécifications - CS8269](#)
[Spécifications - Wiring CS8269 Specification Sheet](#)
[Vidéo - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices](#)
[Vidéo - Twist-Lock Devices](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-CS8269-SPEC-FR | REV 7/2024