

Boîte utilitaire pour rail DIN, unité complète - prise double avec contact auxiliaire, boîte pour rail DIN, 20A double, gris

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [DRUB20AC](#)

Boîte utilitaire pour rail DIN, unité complète - prise double avec contact auxiliaire, boîte pour rail DIN, 20A double, gris.

Caractéristiques

- Il fournit une alimentation électrique à n'importe quelle armoire de commande
- Contacts auxiliaires en option pour une capacité d'alimentation
- Des "kits" pré-câblés sont disponibles pour la personnalisation de l'utilisateur final.

Général

Numéro de catalogue	DRUB20AC
Couleur	
La construction	Moulé et fabriqué
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Puissance - Maximum	1
Type d'article	Unité complète
Les Knockouts	Aucun
Matériau - Matériel de montage	Montage vertical, montage sur rail DIN
Nombre de pôles	2 pôles
Type	Boîte et dispositif
CUP	783585108155

Dimensions

Dimensions	5,62 pouces x 3,31 pouces x 2,54 pouces
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	2.54 in
Longueur	5.62 in
Largeur	3,31 pouces



Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V

Chef d'orchestre

Entrée par câble	Terminaux
Nombre de fils	3 fils

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
Nema Rating	5-20R

Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - DRUB20AC AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_DRUB20_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD1826_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK I-13 Catalog Page](#)
[Spécifications - DRUB20AC](#)
[Spécifications - Wiring DRUB20AC Specification Sheet](#)