

GFTWRST83

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [GFTWRST83](#)

Dispositifs à lame droite, Prise DDFT, résistant aux intempéries et aux intempéries, qualité commerciale-hospitalière, auto-test, 20A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-20R, Brun.



Caractéristiques

- Conception brevetée d’obturateur pour une protection Inviolable
- Répond aux exigences NEC pour TR (517-18c) et WR (406.9), résistance aux UV et à la corrosion pour les applications difficiles et humides
- Technologie auto-test AUTOGUARD® brevetée
- Protège contre l’inversion de ligne et de charge, pas d’alimentation au face ou en aval si l’appareil est mal câblé

Général

Catalog Number	GFTWRST83
Couleur	Brun
Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Série	Hospital Grade
Type	Standard
Type	Inviolable, résistant aux intempéries
UPC	783585485386

Caractéristiques électriques

Courant nominal	20 A
Description de la tension nominale	125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	5-20R
Norme(s) de l’industrie	Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l’emballage	10
---------------------------	----

Documentation

- [Catalog Page - WDK L-14 Catalog Page](#)
- [Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Engineering Drawing - GFTWRST83 AutoCAD Drawing](#)
- [Installation Manuals - WIRING_PD2082_INSTALLINST](#)
- [Literature - AUTOGUARD® Self Test Ground Fault Receptacles](#)
- [Literature - Duct Products Guide](#)
- [Sales Drawings - WDK_GFTWRST83_DRAWINGS_PDF](#)
- [Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
- [Video - Autoguard GFCI Receptacles](#)
- [Video - Tamper-Resistant Receptacles](#)