




## GFRST82SNAPAL

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [GFRST82SNAPAL](#)

SNAP-Connect Prise DDFT à lame droite de qualité hospitalière, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R.



### Caractéristiques

- SNAP audible, indique une connexion solide
- Conception brevetée de l'obturateur pour l'inviolabilité
- Conforme à NEC® 406.12 et NEC® 517-18(c)
- Technologie brevetée d'auto-test AUTOGUARD®
- Construction à triple essuyage

### Générale

Couleur	Amande
Indicateur EU RoHs	Contacter le fabricant
Matériau	Nylon
Puissance max. (hp)	0.5
Type	Standard
Type d'article	Autotest de la prise DDFT

### Dimensions

Dimensions 3,28 po x 1,77 po x 1,47 po

### Documentation

[Engineering Drawing - GFRST82SNAPAL AutoCAD Drawing](#)  
[Installation Manuals - WIRING\\_PD2484\\_INSTALLINST](#)  
[Literature - AUTOGUARD® Self Test Ground Fault Receptacles](#)  
[Sales Drawings - WDK\\_GFRST82SNAP\\_DRAWING\\_PDF](#)

### Produits reliés

[SNAPIRA](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.  
WDK\_CA-GFRST82SNAPAL-SPEC-FR | REV 10/2023