

Prise DDFT industrielle inviolable et
résistante aux intempéries
AUTOGUARD® Self-Test DDFT
Receptacle, 20A, Ivory

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [GFSG5362I](#)



Prise DDFT de qualité industrielle, inviolable, étanche, 20A, 125V.

Caractéristiques

- Construction robuste à usage intensif, boîtier en polyester résistant aux chocs
- Résistant à la corrosion : contacts frontaux, sangle de montage, bornes de ligne/charge et serre-bornes nickelés, vis en acier inoxydable
- Technologie brevetée d'auto-contrôle et de déni d'alimentation

Général

Catalog Number	GFSG5362I
Couleur	Ivoire
Matériau	PC/PBT
Série	Extra Heavy Duty
Taille	4.06 in x 1.75 in x 1.48 in
Type	Inviolable et résistant aux intempéries
Type d'article	Prise Style Line DDFT
UPC	783585745961

Dimensions

Dimensions	1.48 po x 1.75 po x 4.06 po
Hauteur	4.06 in
Largeur	1.75 in
Longueur	1.48 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal	20 A
Phase	Single Phase
Puissance en Watts	2500 W
Tension nominale	125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils	#14 - #10 AWG
------------------	---------------

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	5-20R
Norme(s) de l'industrie	UL 943 and Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage	10
---------------------------	----

Documentation

[Catalog Page - WDK K-3 Catalog Page](#)
[Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)
[Installation Manuals - PD2987](#)
[Literature - Hospital Grade GFCI Receptacles CA](#)
[Literature - Extra Heavy Duty Industrial GFCI Receptacles](#)
[Sales Drawings - M14626](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)