

Module de détection de disjoncteur
GFCI avec réinitialisation
automatique, niveau de
déclenchement 4-6mA, 120V AC,
noir

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [GFSMST120A](#)

Power Protection Product, Modules de détection de disjoncteur
GFCI, Industriel, Réglage automatique, 120V AC, Disjoncteurs
GFCI, Niveau de déclenchement 4-6 mA, Noir.

Caractéristiques

- Doit être utilisé avec le disjoncteur GSMCB GFCI Sensing Module
- Fonctionne de manière interdépendante avec un disjoncteur de branche magnétique.
- Contrôle le circuit électrique à l'aide d'un transformateur de courant différentiel externe.
- Aucune charge directe n'est présente au niveau du module
- Fonctionnalité d'autotest conforme à la norme UL 943

Général

Contacts auxiliaires	Aucun
Numéro de catalogue	GFSMST120A
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de boîtier	Oui
Conditions environnementales	NEMA 4X
Cadre	Standard
Type d'article	Module de détection à réglage automatique
Matériau	Composite
Température de fonctionnement	Max Continu- 75 degrés C, Minimum- -40 sans impact
Série	Très résistant
Type	Réinitialisation automatique
CUP	783585703237



Dimensions

Dimensions	4,6 in x 2,8 in x 3,3 in
Hauteur	3,3 pouces
Longueur	4.6 in
Largeur	2.8 in

Caractéristiques électriques

Connectivité	Vis de fixation
Fréquence nominale	60 Hz
Taux d'interruption	10,000 A
Capacité de charge	80 % de la valeur nominale totale en continu A
Type de voyage	0,025 seconde
Tension Rating	120 VAC
Tension nominale Description	120 VAC

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
--------------------------	---------------

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - M-14592](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
- [Littérature - Safety Product Guide](#)
- [Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
- [Page du catalogue - WDK K-12 Catalog Page](#)
- [Spécifications - GFSMST120A](#)
- [Spécifications - WIRING_GFSMST120A_spec](#)