

Remplacé par HBL10P105NM,
SPIKESHIELD Protection de
panneau de dérivation câblé,
100KA, 3PH 347/600V, avec filtre

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL10W100C](#)

SPIKESHIELD Protection de panneau de dérivation câblé, 100KA,
3PH 347/600V, avec filtre.

Caractéristiques

- Conception en brique pour un encombrement réduit
- Boîtier NEMA 4X et 200kA SCCR

Performance

- Électricité - Diagnostics - DEL d'état verte, alarme sonore, contacts secs
- Électrique - Courant de surtension par phase - 100 kA
- Environnement - Température de fonctionnement - -40°F à 140°F (-40°C à 60°C)
- Mécanique - Logement des bornes - fils #10 AWG 18.0".

Général

Numéro de catalogue	HBL10W100C
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	
Type d'indicateur(s)	Voyant d'état vert, alarme sonore
Type d'article	Protection par panneau de dérivation câblé
Matériau	Acier
Matériau - Matériel de montage	Vis de montage
Température de fonctionnement	De -40 degrés F à 149 degrés F (de -40 C à 65 C)
Temps de réponse	5
Série	Panneaux câblés
Type	
CUP	783585120843



Dimensions

Taille de l'affichage 100kA crête

Caractéristiques électriques

Connectivité	Pistes
Fréquence nominale	60 Hz
Phase	Triphasé
Tension Rating	• Wye 347 VAC V • Wye 600 VAC V
Tension nominale Description	347/600 VAC Wye

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	cULus UL1449-3Rd Edition Type 2 Spd
--------------------------	--

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - HBL10W100C AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_HBL10W100C_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - SPD Series: 320kA, 160kA, 100kA, 120kA, 80MkA & 50kA](#)
[Littérature - Industrial Solutions](#)
[Littérature - SpikeShield® Power Quality Surge Protective Devices](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD_HBLxW100C_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK M-22 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK M-6 Catalog Page](#)
[Spécifications - HBL10W100C](#)
[Spécifications - HBL10W100C](#)
[Spécifications - HBL10W100C](#)