

## Interrupteurs à bascule de qualité industrielle, usage général AC, quatre voies, 20A 120/277V AC, interrupteur à bascule câblé à l'arrière et sur le côté

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL1224GY](#)



Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle extra-robuste, interrupteurs à bascule, usage général AC, quatre voies, 20A 120/277V AC, câblés à l'arrière et sur le côté, bascule grise.

### Caractéristiques

- Grandes vis à tête cylindrique en laiton avec fentes profondes
- Bascule en nylon résistant aux abus
- Jauge de bande pour un câblage précis

### Performance

- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 1500 V CA minimum pendant 1 minute
- Électrique - Courant continu max. Courant continu - 20A
- Électricité - Tension de service max. Tension de travail - 277V AC
- Électricité - Surcharge - Minimum 4,8 fois le courant nominal pour 100 cycles
- Électrique - Élévation de température - 30°C maximum au courant nominal
- Environnement - Inflammabilité - UL 94V-2
- Environnement - Température de fonctionnement - Max. continue : 75°C, Min. continue : -40°C sans impact
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre solide et toronné #14 AWG min. - #10 AWG max. uniquement

### Général

Action	DPDT
Numéro de catalogue	HBL1224GY
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Nombre de pôles	Double pôle
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Très résistant
Style	Quatre voies
Type	Toggle
CUP	783585432069

### Dimensions

Dimensions	4,06 in x 1,31 in x 1,87 in
Hauteur	1.87 in
Longueur	4.06 in
Poids	0,2 lb
Largeur	1.31 in

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Câblage arrière et latéral
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 1500V AC pendant 1 minute
Augmentation de la température - Max.	30°C maximum au courant nominal
Tension Rating	120-277 VAC
Tension nominale Description	120-277 VAC

### Chef d'orchestre

Wire Size	#14 AWG à #10 AWG
-----------	-------------------

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertorié UL
--------------------------	---------------

### Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	5000

## Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)

[Dessin technique - HBL1224GY AutoCAD Drawing](#)

[Dessins de vente - WDK\\_HBL1224\\_DRAWING\\_PDF](#)

[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)

[Manuels d'installation - WIRING\\_PD1242\\_INSTALLINST](#)

[Page du catalogue - WDK D-3 Catalog Page](#)

[Spécifications - HBL1224GY](#)

[Spécifications - Wiring HBL1224GY Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
WDK\_CA-HBL1224GY-SPEC-FR | REV 7/2024