

Interrupteurs à bascule verrouillables de qualité industrielle, à usage général, bipolaires, 20A 120/277V AC, guide-clé câblé à l'arrière et sur le côté

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL1222L](#)

Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteurs à bascule verrouillables de qualité industrielle, usage général AC, bipolaire, 20A 120/277V AC, câblés à l'arrière et sur le côté, guide-clé noir.



Caractéristiques

- Grandes vis à tête cylindrique en laiton avec fentes profondes
- Verrouillez les circuits en marche ou à l'arrêt
- Jauge de bande pour un câblage précis

Performance

- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 1500 V CA minimum pendant 1 minute
- Électrique - Courant continu max. Courant continu - 20A
- Électricité - Tension de service max. Tension de travail - 277V AC
- Électricité - Surcharge - Minimum 4,8 fois le courant nominal pour 100 cycles
- Électrique - Élévation de température - 30°C maximum au courant nominal
- Environnement - Inflammabilité - UL 94V-2
- Environnement - Température de fonctionnement - Max. continue : 75°C, Min. continue : -40°C sans impact
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre solide et toronné #14 AWG min. - #10 AWG max. uniquement

Général

Número de catalogue	HBL1222L
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Noir• Noir
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Nombre de pôles	Double pôle
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Très résistant
Style	Double pôle
Type	Verrouillage
CUP	783585431666

Dimensions

Dimensions	4.06 in x 1.31 in x 1.13 in
Hauteur	1.13 in
Longueur	4.06 in
Poids	0,2 lb
Largeur	1.31 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Câblage arrière et latéral
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 1500V AC pendant 1 minute
Augmentation de la température - Max.	30°C maximum au courant nominal
Tension Rating	120-277 VAC
Tension nominale Description	120-277 VAC

Chef d'orchestre

Wire Size	#14 AWG à #10 AWG
-----------	-------------------

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
--------------------------	---------------

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	4500

Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024

Dessin technique - HBL1222L AutoCAD Drawing

Dessins de vente - WDK_HBL1222L_DRAWING_PDF

Garantie - Industrial & Commercial Products

Littérature - Food Processing Guide

Littérature - Safety Product Guide

Manuels d'installation - WIRING_PD1242_INSTALLINST

Page du catalogue - WDK D-3 Catalog Page

Spécifications - HBL1222L

Spécifications - Wiring HBL1222L Specification Sheet



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-HBL1222L-SPEC-FR | REV 7/2024