

Interrupteurs à bascule de qualité industrielle, sectionneurs de moteur, tripolaires, 30A 600V AC, câblés à l'arrière et sur le côté, boîtier NEMA 3R avec interrupteur

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL13R23D](#)

Interrupteurs et commandes d'éclairage, de qualité industrielle, interrupteurs à bascule, sectionneurs de moteur, tripolaires, 30A 600V AC, câblage arrière et latéral, gris, boîtier NEMA 3R avec interrupteur.

Caractéristiques

Le corps en thermodurcissable offre une résistance à l'arc électrique.

Performance

- Électrique - Tension diélectrique - minimum 2 200 V CA pendant 1 minute
- Électrique - Durée de vie électrique - Min. 6 000 cycles à la charge nominale de l'interrupteur
- Électrique - Tension de service max. Tension de service maximale - 600V AC RMS
- Environnement - Inflammabilité - UL94HB/VO
- Environnement - Température de fonctionnement - Max. 75°C, Min. -40°C en continu sans impact
- Mécanique - Durée de vie mécanique - Min. 10 000 cycles minimum
- Mécanique - Capacité de commutation - 25 pouces-livres
- Mécanique - Capacité des bornes - #10 AWG Max
- Mécanique - Couple de serrage des bornes - 20 pouces-livres
- Mécanique - Type de fil - Fil de cuivre solide et toronné uniquement



Général

Numéro de catalogue	HBL13R23D
Couleur	- Gray - Gris
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de boîtier	NEMA 3/3R
Conditions environnementales	Intérieur et extérieur
Puissance - Maximum	20
Capacité de charge	Inductif
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Cycles de fonctionnement	10 000 cycles minimum
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Non fusionné
Style	Standard Duty
Type	Interrupteurs de déconnexion
CUP	783585202679

Dimensions

Dimensions	5.42 in x 2.99 in x 4.55 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	4.55 in
Longueur	5.42 en
Poids	1.2 lb
Largeur	2.99 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	30 A
Valeur nominale actuelle	30 A
Rigidité diélectrique	2 200 V CA minimum pendant 1 minute
Phase	Triphasé
Puissance	18000 W

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• CSA-C22.2 No.14 Dossier de contrôle industriel LR-46186 • UL 508, dossier de contrôle industriel #E70402
--------------------------	--

Logistique

Quantité de cartons	4
---------------------	---

Documentation

- Catalogues - [WDK Catalog Full 2024](#)
- Dessin technique - [HBL13R23 AutoCAD Drawing](#)
- Dessins de vente - [WDK_HBL13R23_DRAWING_PDF](#)
- Littérature - [Circuit-Lock® Motor Disconnects](#)
- Littérature - [Safety Product Guide](#)
- Manuels d'installation - [WIRING_PD2018_INSTALLINST](#)
- Spécifications - [HBL13R23D](#)
- Spécifications - [Wiring HBL13R23 Specification Sheet](#)
- Spécifications - [HBL13R23D](#)



Une marque Hubbell