



## Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Safety-Shroud® Receptacle, 30A, 250V CA, 2-pôles, 3-fils de terre, NEMA L6-30R, RPT montage en surface

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL2620SR](#)

Prise simple Twist-Lock® Safety-Shroud®, 30A, 250V CA, 2-pôles, 3-fils de terre, NEMA L6-30R, RPT Montage en surface.

### Caractéristiques

- Les flèches d'alignement avec les symboles de verrouillage et de déverrouillage indiquent visuellement que les dispositifs sont correctement connectés
- Le numéro de catalogue et la tension nominale codée par couleur sont visibles même en cours d'utilisation
- Le logement thermoplastique d'ingénierie est résistant aux chocs et à la corrosion, et peut être utilisé pour le contrôle de la température et de la pression.

### Générale

Application	A usage intensif industriel caréné
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur	Gris, Blanc
Matériau	Valox™
Matériel - quincaillerie de montage	Vis de fixation
Puissance max. (hp)	2
Type d'article	Prise Safety-Shroud® 30A



### Dimensions

Dimensions 4,56 po x 2,84 po x 1,58 po

### Documentation

[Engineering Drawing - HBL2620SR AutoCAD Drawing](#)  
[Installation Manuals - WIRING\\_PD1290\\_INSTALLINST](#)  
[Sales Drawings - WDK\\_HBL2620SR\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)  
[Video - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices](#)  
[Video - Twist-Lock Devices](#)

### Produits reliés

[HBL2621S - Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Safety-Shroud, fiche mâle, 30A 250V, 2-pôles 3-fils de terre, L6-30P, borne à vis, noir et blanc](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.  
WDK\_CA-HBL2620SR-SPEC-FR | REV 10/2023