

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, corps de connecteur Insulgrip® femelle, 50A 250V DC/600V AC, mise à la terre 3 pôles 4 fils, non NEMA

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL3764C](#)

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, corps de connecteur Insulgrip® femelle, 50A 250V DC/600V AC, 3 pôles 4 fils avec mise à la terre, non NEMA, borne à vis, boîtier en nylon, intérieur en polyester thermoplastique, noir.



Caractéristiques

Contacts surdimensionnés minimisant la température de fonctionnement

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - HB ou mieux
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum continu 75°C minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre toronné #10 AWG - #6 AWG uniquement

Général

Numéro de catalogue	HBL3764C
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Noir• Noir
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	
Isolation	Corps isolé
Type d'article	Connecteur Insulgrip® 50A
Matériau	Nylon
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	3 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Type	
CUP	783585236421

Dimensions

Dimensions	2,59 in x 2,59 in x 6,50 in
Taille de l'affichage	Standard
Hauteur	6.5 in
Longueur	2.59 in
Poids	1.05 lb
Largeur	2.59 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	50 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	50 A
Valeur nominale actuelle	50 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Tension Rating	250 VDC/600 VAC
Tension nominale Description	250 VDC/600 VAC

Chef d'orchestre

Gamme de câbles	0,830 - 1,250 in
Nombre de fils	4 fils
Wire Size	#8 AWG à #4 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Certifié selon CSA C22.2 No.42• Homologué selon UL 498
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	1190

Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024

Dessin technique - HBL3764C AutoCAD Drawing

Dessins de vente - WDK_HBL3764C_DRAWING_PDF

Garantie - Industrial & Commercial Products

Littérature - 50 Amp Twist-Lock® Devices

Manuels d'installation - WIRING_PD1180_PD1346_INSTALLINST

Page du catalogue - WDK B-59 Catalog Page

Spécifications - Wiring HBL3764C Specification Sheet

Spécifications - HBL3764C

Spécifications - HBL3764C

Vidéo - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices

Vidéo - Twist-Lock Devices



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-HBL3764C-SPEC-FR | REV 7/2024