

EdgeConnect™ Twist-Lock®, corps
de connecteur femelle, 30A
triphasé Delta 250V AC, borne sans
vis, noir et blanc.

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL2723ST](#)

Dispositifs de verrouillage, EdgeConnect™ Twist-Lock®,
industriel, corps de connecteur femelle, 30A triphasé Delta 250V
AC, mise à la terre 3 pôles 4 fils, L15-30R, borne sans vis, noir et
blanc.

Caractéristiques

- Temps de terminaison plus rapide
- Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
- La terminaison à ressort élimine le relâchement des brins
- Entrée du fil en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison.
- La conception supérieure de la prise du cordon protège les terminaisons contre les tensions excessives.

Général

Numéro de catalogue	HBL2723ST
Couleur	
Conditions environnementales	Adéquation IP20
Matériau	Nylon
Type de montage	Montage à vis
Nombre de pôles	3
Série	EdgeConnect™
Taille	Produit de taille standard
Style	Dispositifs de verrouillage
Température nominale	Maximum continu 75°C, Minimum -40°C (sans impact)
Type	Connecteur
CUP	783585719108

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	30 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 3 000 V
Phase	3-Phase
Tension Rating	3P 250 VAC



Chef d'orchestre

Nombre de fils	4
----------------	---

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Homologué selon UL 498, Fed.Spec. W-C-596, certifié selon CSA C22.2 No.42
Nema Rating	L15-30R

Logistique

Quantité de cartons	30
---------------------	----

Documentation

[Brochures - EdgeConnect Brochure](#)
[Brochures - EdgeConnect Brochure French](#)
[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - M14335](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - EdgeConnect™ Technology FAQ](#)
[Littérature - EdgeConnect™ Termination vs Standard Push Wire](#)
[Littérature - EdgeConnect™ Technology](#)
[Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)
[Manuels d'installation - PD2973](#)
[Page du catalogue - WDK B-31 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring HBL2723ST specification sheet](#)
[Spécifications - HBL2723ST](#)