

Produits pour usage intensif, broche et douille IEC

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL4100B5WP](#)

Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve Devices, Industrial Grade, Male, Inlet w/ Pilot Pin, 100 A, 3 Phase 600 VAC, 3-Pole 4-Wire Wire Grounding, Terminal Screws, Black, 4X and IP69k.

Caractéristiques

- Boîtier monobloc robuste
- Support de contact en polyester thermodurci
- Broches monobloc solides pour un contact électrique fiable

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Supporte 3000V AC
- Électrique - Tension de service max. Tension de service maximale - 600V RMS
- Environnement - Inflammabilité - V-0
- Environnement - Protection contre les infiltrations - Type 3R, 3RX, 4X et conformité IP68, IP69k
- Environnemental - Résistance à l'humidité - Étanchéité à l'eau selon IEC 60309-1
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum 75°C en continu
- Minimum - 40°C sans impact
- Mécanique - Résistance aux chocs - Selon CSA C22.2 No. 182.1 / UL1682
- Mécanique - Identification du produit - Les valeurs nominales font partie intégrante du boîtier de l'appareil.
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément aux conventions nord-américaines et CEI.



Général

Numéro de catalogue	HBL4100B5WP
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Conditions environnementales	Étanchéité
Isolation	Corps isolé
Type d'article	A simple bride
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	3 pôles
Série	HBL Heavy Duty
Style	Service standard
Température nominale	Maximum continu : 75° C ; Minimum continu : -40° C sans impact
Type	Entrée étanche avec broche pilote
CUP	783585574813

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------

Caractéristiques électriques

Connectivité	Vis du terminal de pression
Rigidité diélectrique	Résiste à 3000V minimum en
Phase	Triphasé
Tension Rating	3 phases 600 VAC
Tension nominale Description	3 phases 600 VAC

Chef d'orchestre

Nombre de fils	4 fils
Nombre de conducteurs	Mise à la terre 4 fils
Wire Size	#3 AWG à #1/0 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Dossier LR280C certifié CSA • Classé UL selon IEC 60309-1 IEC 60309-2 • Listé UL, Dossier E146032
Nema Rating	Non-NEMA

Logistique

Quantité de cartons6

Documentation

- Catalogues - WDK Catalog Full 2024
- Garantie - Industrial & Commercial Products
- Littérature - Pulp & Paper Solutions
- Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS
- Spécifications - HBL4100B5WP
- Spécifications - Wiring HBL4100B5WP Specification Sheet



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-HBL4100B5WP-SPEC-FR | REV 7/2024