



Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise affleurante, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-15R, borne à vis, brun

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL4710](#)

Prise simple encastrée Twist-Lock® de qualité industrielle, 15A 125V, Mise à la terre 2 pôles 3 fils, NEMA L5-15R, Borne à vis, Noir.

Caractéristiques

- Construction thermoplastique renforcée
- Monobloc, tous les contacts sont en laiton
- Toutes les bornes sont câblées à l'arrière et latéralement
- Sangle de montage en laiton avec clip de mise à la terre en acier inoxydable.
- Prise simple avec contacts en laiton
- Bornes câblées à l'arrière et sur les côtés

Générale

Application	Usage intensif industriel
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur	Noir
Matériau	Nylon
Matériel - quincaillerie de montage	Vis de fixation
Puissance max. (hp)	0.5
Type	prise
Type d'article	Prise affleurante simple de 15A



Dimensions

Dimensions 3,28 po x 1,53 po x 1,27 po

Documentation

[BIM - Specialty_Equipment-Metal_Raceway-Hubbell_Wiring-Entrance_End_Fitting_Undivided-HBL4710](#)
[Engineering Drawing - HBL4710 AutoCAD Drawing](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD2615_INSTALLINST](#)
[Literature - Food Processing Guide](#)
[Literature - Insulgrip® Straight Blade and Twist-Lock® Devices](#)
[Literature - Healthcare Application Guide](#)
[Literature - Industrial Solutions](#)
[Literature - Education Application Guide](#)
[Literature - Emergency Preparedness for Healthcare](#)
[Literature - Entertainment Product Solution Guide](#)
[Sales Drawings - WDK_HBL4710_DRAWING_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices](#)
[Video - Twist-Lock Devices](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-HBL4710-SPEC-FR | REV 10/2023