

Heavy Duty Products, Dispositifs à broche et manchon isolants, qualité industrielle, femelle, prise de courant, 30A 600V AC, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, style 2 et noir

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL330RS2W](#)

Dispositifs à broches et manchons isolants pour usage intensif, prise femelle de qualité industrielle, 30A 600V AC, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, style 2, vis de terminaison.



Caractéristiques

- Watertight neoprene sealing glands for reliable seal
- Spring-Loaded, gasketed cover for dust-tight seal
- Pin chamber confines arcing within the interior chamber
- Glandes en néoprène étanches pour un joint fiable
- Couvercle à ressort et joint pour un joint étanche à la poussière
- La chambre à broches limite l'arc dans la chambre intérieure

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 3 000 V CA
- Électrique - Tension de service max. Tension de service maximale - 600 V CA RMS
- Environnement - Inflammabilité (boîtier) - UL 94V-0 et CSA C22.2 No. 0.17
- Environnement - Résistance à l'humidité - Type 3, 4, 4X selon UL 50E et CSA 22.2, n° 94
- Environnement - Températures de fonctionnement - Max. 75°C en continu
- Min. -40°C sans impact -25° avec impact
- Mécanique - Résistance aux chocs - Selon CSA C22.2, n° 182.1, UL 1682
- Mécanique - Identification du produit - L'identification et les valeurs nominales sont fixées de façon permanente sur le boîtier de l'appareil.
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément à la norme UL 1686(1, 2, 3, vert)

Général

Numéro de catalogue	HBL330RS2W
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	
Type d'article	Simple bride inversée
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Série	UL 1686 classe 1 Insulgrip®
Style	Service standard, style 2
Type	
CUP	783585010106

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	30 A
Valeur nominale actuelle	30 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	600 VAC/250 VDC
Tension nominale Description	600V AC/250V DC
Puissance	18000

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#12 AWG à #8 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)

- Certifié CSA selon CSA Spec. C22.2 n° 182.1
- Répertoire UL et certifié CSA Type 4X
- Norme UL 1682

Nema Rating

Non-NEMA

Normes - Conformité à la directive RoHS

CM

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)

[Dessins de vente - WDK_HBL330RS2W_DRAWING_PDF](#)

[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)

[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)

[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)

[Manuels d'installation - WIRING_PD1520_INSTALLINST](#)

[Page du catalogue - WDK G-40 Catalog Page](#)

[Spécifications - HBL330RS2W](#)

[Spécifications - Wiring HBL330RS2W Specification Sheet](#)

[Vidéo - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-HBL330RS2W-SPEC-FR | REV 7/2024