

Dispositifs à broche et à douille IEC, qualité industrielle, femelle, prise, 63A 220-240V, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, vis de fixation, bleu, étanche

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL363R6W](#)

Prise femelle IEC à broche et manchon pour usage industriel, 63A 220-240V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, vis de fixation, étanche.

Caractéristiques

- Couvercle à joint d'étanchéité à fermeture automatique
- Codage couleur des boîtiers pour une identification aisée
- Boîtier non métallique isolé très résistant

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Supporte 3000V AC
- Électrique - Tension de service max. Tension de service maximale - 600 V RMS
- Environnement - Inflammabilité - HB ou mieux selon UL 94 ou CSA C22.2 No. 0.17
- Environnement - Protection contre les infiltrations - Conformité IP67
- Environnement - Résistance à l'humidité - Étanchéité à l'eau selon IEC 60309-1
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum 75°C en continu
- Minimum - 40°C sans impact
- Mécanique - Résistance aux chocs - Selon CSA C22.2 No. 182.1 / UL1682
- Mécanique - Identification du produit - Les valeurs nominales font partie intégrante du boîtier de l'appareil.
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément aux conventions nord-américaines et CEI.



Général

Numéro de catalogue	HBL363R6W
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Étanchéité
Type d'article	A simple bride
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Série	HBL Heavy Duty
Style	Service standard
Type	Réceptacle étanche
CUP	783585403915

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	63 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	63 A
Valeur nominale actuelle	63 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	220-240 VAC
Tension nominale Description	220-240 VAC
Puissance	15120

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#8 AWG à #2 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Homologué selon la norme UL1682
Nema Rating	Non-NEMA

Logistique

Quantité de cartons

10

Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024

Dessin technique - HBL363R6W AutoCAD Drawing

Dessins de vente - WDK_HBL363R6W_DRAWING_PDF

Garantie - Industrial & Commercial Products

Littérature - Pulp & Paper Solutions

Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS

Manuels d'installation - WIRING_PD1304_INSTALLINST

Spécifications - Wiring HBL363R6W Specification Sheet

Spécifications - HBL363R6W



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-HBL363R6W-SPEC-FR | REV 7/2024