

Dispositifs à lame droite, prises
doubles standard à usage intensif
pour applications contrôlées,
entièrement contrôlées, 15A, 125V,

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL5262C2TR](#)

Dispositifs à lame droite, prises doubles standard à usage intensif
pour applications contrôlées, entièrement contrôlées, 15A, 125V,
2-pôles, 3 fils de terre, marron.

Caractéristiques

- Complies with NEC Section 406.3, ASHRAE 90.1, and California Title 24 requirements
- Complements Hubbell's Load:Logic® control system or other available energy management system

Général

Catalog Number	HBL5262C2TR
Conditions environnementales	Tamper resistant
Couleur	Marron
Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Matériel - quincaillerie de montage	Screw Mounting
Nombre de pôles	2-Pole
Série	Controlled
Température fonctionnement	Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type	Finder Face, Duplex Receptacle
Type	Tamper-Resistant
Type d'article	Standard Duplex
UPC	783585583785

Dimensions

Poids	0.2 lb
Taille de l'afficheur	Standard Sized Product



Caractéristiques électriques

Connectivité	Back and Side Wired
Courant nominal	15 A
Courant nominal	15 A
Courant nominal	15 A
Description de la tension nominale	125 V
Résistance diélectrique	Withstands 2,000V minimum
Tension nominale	125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils	#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils	3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	5-15R
Norme(s) de l'industrie	UL Listed to UL498 File No. E2186Certified to CSA, C22.2, No. 42 File 285Fed. Spec. W-C-596NEMA® WD-6 Compliant

Logistique

Quantité dans l'emballage	10
---------------------------	----

Documentation

- [Catalog Page - WDK A-24 Catalog Page](#)
- [Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Literature - Pulp & Paper Solutions](#)
- [Literature - Automatic Receptacle Control Product Guide](#)
- [Literature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
- [Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
- [Video - Tamper-Resistant Receptacles](#)



Une marque Hubbell