

Prise à lame droite, inviolables, doubles, qualité industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R, amande claire, paquet unipolaire

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL5362LATR](#)

Dispositifs à lame droite, prises, inviolables, doubles, qualité industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R, amande claire, paquet unique.



Caractéristiques

- La conception brevetée du TR élimine les difficultés de branchement et les plaintes relatives au TR
- La liste UL Fed-Spec garantit des performances éprouvées dans les applications exigeantes
- Bande de montage en laiton et contacts Triple Wipe
- Face à haute résistance aux chocs avec zone de marquage du circuit I.D.
- Conforme aux normes de l'Union européenne.

Général

Catalog Number	HBL5362LATR
Couleur	Amande légère
Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Nombre de pôles	2-Pole
Puissance max. (hp)	1
Série	Extra Heavy Duty
Température fonctionnement	Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type	Smooth Face
Type	Tamper-Resistant
Type d'article	Traditional Duplex
UPC	783585542522

Dimensions

Largeur	1.32 in
Longueur	3.28 in
Poids	0.2 lb
Taille de l'afficheur	Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité	Back and Side Wired Screw Terminals
Courant nominal	20 A
Courant nominal	20 A
Description de la tension nominale	125 V
Puissance en Watts	2500 W
Résistance diélectrique	Withstands 2,000V minimum
Tension nominale	125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils	#12 AWG to #10 AWG
Nombre de fils	3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	5-20R
Norme(s) de l'industrie	<ul style="list-style-type: none">• CSA Certified 22.2, No. 42• Fed. Spec. W-C-596• NEMA® WD-6 Compliant• UL Listed to UL498 File No. E2186

Logistique

Quantité dans l'emballage	10
---------------------------	----

Documentation

[Catalog Page - WDK A-11 Catalog Page](#)
[Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)
[Engineering Drawing - HBL5362LATR AutoCAD Drawing](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD1579_INSTALLINST](#)
[Literature - Heavy Duty Tamper-Resistant Receptacles](#)
[Literature - Tamper-Resistant Receptacles](#)
[Sales Drawings - WDK_HBL5362TR_DRAWINGS_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Tamper-Resistant Receptacles](#)



Une marque Hubbell